



Kunststof hamer met cellidor doppen, Hamerkop-Ø: 40mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	754500 40
GTIN	4013288001177
Artikelklasse	73C

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk middenstuk van spuitgietzink met steelbeschermer en slagvaste doppen. Met gewelfde hamersteel.

Met slagvaste doppen van **cellidor** (geel).

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reserve-inzetstuk cellidor zie nr. 754600; reservesteel zie nr. 754400.

Technische beschrijving

Behuizing-Ø	40 mm
Lengte van de kop met doppen	110 mm
Materiaal steel	Essen
Gewicht	0,656 kg
Hamerkop-Ø	40 mm
Lengte van de steel	320 mm
Serie	100
Materiaal inzetdeel	Cellidor, geel, hard
Fabrikantnummer	100

terugslagvrij	nee
Doppen combineerbaar	ja
Producttype	Hamer

Accessoires

Essenhouten hamersteel met wig voor hamerkop-Ø 40 mm	754400 40
Reservedop, cellidor Hamerkop-Ø 40 mm	754600 40
Reservedop, polyurethaan Hamerkop-Ø 40 mm	754300 40