

**'HF'-bit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 met klemfunctie, Torx®-profiel: TX25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	674255 TX25
GTIN	4013288106926
Artikelklasse	63H

Omschrijving**Uitvoering:**

Eendelig, d.w.z. schacht en steel uit één stuk. Schachten voor directe opname in schroefboormachines.

Het conische Torx® 'HF'-profiel houdt alle Torx®-schroeven goed vast. In kleur gekenmerkt door een goudkleurige oppervlaktecoating. Maat TX40 met doorlopende zeskantsteel.

Toepassing:

Klemfunctie voor optimaal aanbrengen en vastdraaien van Torx®-schroeven.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.
totale lengte: 50 mm

Technische beschrijving

totale lengte	50 mm
Torx®-profiel	TX25/300
Bit-zeskantschacht	E 6,3
Fabrikantnummer	867/4 TORX® HF
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype	Bit-gereedschap

