



Draaimoment vermenigvuldiger vanaf gr. 1300 in kunststof koffer, Maximale uitgangscapaciteit: 1000Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659980 1000
GTIN	5060207565622
Artikelklasse	66D

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanische, handbediende momentvermenigvuldigers voor gecontroleerd aanhalen van bouten. Vermenigvuldiger en ondersteuning van hoogwaardig staal. Met overbelastingsbeveiliging ter bescherming van het tandwielmechanisme. **Ingaande aandrijving** met binnenvierkant voor aandrijfgereedschap zoals ratel, dwarsgreep, momentsleutel. Bediening met een momentsleutel is zinvol, opdat de maximale belastbaarheid van de apparaten en de aanhaalmomenten van de bouten kunnen worden gecontroleerd. **Uitgaande aandrijving** met buitenvierkant voor opname van doppen (in verband met de hoge draaimomenten bij voorkeur krachtdoppen gebruiken).

Uiterst nauwkeurig vervaardigde overbrengingen met geslepen tandwielen en gehoonde boringen garanderen een exacte en continu reproduceerbare draaimomentoverbrenging. Unieke nauwkeurigheid van ten minste $\pm 4\%$. Zeer compacte en lichte constructie, uiterst duurzaam en onderhoudsarm.

Voordeel:

Dankzij momentvermenigvuldigers kunnen hoge draaimomenten met een korte hefboom worden overgebracht.

Opmerking:

Alternatieve ondersteuning voor nr. 659980 maat 2000 en 7000 op aanvraag leverbaar. Nr. 659980 maat 2000 op aanvraag met elektronische sensoren leverbaar.

Technische beschrijving

Gewicht	1,5 kg
Maximale ingangscapaciteit	200 Nm
Aanbevolen momentsleutel / aanhaalbereik	250 Nm
Uitgangsvierkant	3/4 inch
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Teruglooprem	nee
Draaimomentvertraging / effectieve krachtvermeerdering	1:5
Lengte L	273 mm
Ø D	65 mm
Overbelastingsbeveiliging	ja
Aantal ondersteuning (reactieplaten)	2
Hoogte H	63 mm
Meettechniek	Mechanisch
Meetnauwkeurigheid	4 %
Afmeting R1	55 mm
Afmeting R2	143 mm
Producttype	Momentsleutel