

Garant**Combinatietang, verchroomd, met 2-componenten-grepen, Totale lengte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	700940 200
GTIN	4045197416971
Artikelklasse	71B

Omschrijving**Uitvoering:**

Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 60 HRC).

Tangen verchroomd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met stroef **Haptoprene**-oppervlak.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.

Technische beschrijving

totale lengte	200 mm
Snijwaarden harde draad tot Ø	2,5 mm
Snijwaarden middelharde draad tot Ø	3,8 mm
Norm	DIN ISO 5746
Bekeigenschap	getand
Greep	Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	verchroomd

vonkvrij	nee
Producttype	Multifunctionele tang