

Garant**Getrapte bek vast, Voor bekbreedte: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	361296 125
GTIN	4045197912435
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

Gecoat, gehard en geslepen. Inclusief bevestigingsbouten.

Toepassing:

Voor opname van voorzetbekken nr. 361140-361151.

Materiaal:

Gehard staal.

T.b.v.:

Nr. 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G alsmede Allmatic Titan 1 en Allmatic SC125.

Opmerking:

Montage van de voorzetbekken door middel van een M6-bout.

Technische beschrijving

Geschikt voor kleurcode	Duo Plus
Geschikt voor kleurcode	HiPo
Geschikt voor kleurcode	HOLEX NC
Geschikt voor kleurcode	LC
Geschikt voor kleurcode	LC-GARANT
Geschikt voor kleurcode	Duo

Geschikt voor kleurcode	Titan
Geschikt voor kleurcode	NC8
Geschikt voor kleurcode	TC
Geschikt voor kleurcode	LCV125G
Geschikt voor kleurcode	Titan2/TitanSense
Beklengte l	104 mm
Hoogte h ₁	19 mm
c ₁	94 mm
Bekbreedte b	125 mm
c	24 mm
Bekhoogte h	39,5 mm
Producttype	Bankschroefbekken