

**Garant****Getrapte bek, mobiel, Voor bekbreedte: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	361295 125
GTIN	4045197912428
Artikelklasse	310

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gecoat, gehard en geslepen. Inclusief bevestigingsbouten.

**Toepassing:**

Voor opname van voorzetbekken nr. 361140-361151.

**Materiaal:**

Gehard staal.

**T.b.v.:**

Nr. 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G alsmede Allmatic Titan 1 en Allmatic SC125.

**Opmerking:**

Montage van de voorzetbekken door middel van een M6-bout.

**Technische beschrijving**

Bekbreedte b	125 mm
Hoogte h <sub>1</sub>	19 mm
Bekhoogte h	39,5 mm
C <sub>1</sub>	59 mm
Beklengte l	82 mm

Geschikt voor kleurcode	LC-GARANT
Geschikt voor kleurcode	NC8
Geschikt voor kleurcode	TC
Geschikt voor kleurcode	Duo
Geschikt voor kleurcode	Titan
Geschikt voor kleurcode	Duo Plus
Geschikt voor kleurcode	HiPo
Geschikt voor kleurcode	HOLEX NC
Geschikt voor kleurcode	LC
Geschikt voor kleurcode	LCV125G
Geschikt voor kleurcode	Titan2/TitanSense
c	24 mm
Producttype	Bankschroefbekken