



## Terugslagvrije hamer met nylon inzetstukken Hickory-steel, Hamerkop-Ø: 35mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 754700 35     |
| GTIN          | 7610733003464 |
| Artikelklasse | 73B           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Sterk stalen middenstuk met bevestigingsdoorn en rand voor de bevestiging van de doppen. Doppen van slijtvast nylon (middelhard).

Met steel van Amerikaans hickory-hout.

**Terugslagvrij** door gewichten in de hamerkop. Zodra de hamer het werkstuk treft, worden de gewichten naar het slagvak geslingerd, zodat de terugslag wordt gedempt.

#### Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

#### Reservedeel:

Losse doppen zie nr. 754720 en 754730.

Losse hickory-steel zie nr. 754840.

### Technische beschrijving

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Gewicht                      | 0,466 kg    |
| Materiaal steel              | Hickoryhout |
| Lengte van de steel          | 295 mm      |
| Lengte van de kop met doppen | 105 mm      |
| Hamerkop-Ø                   | 35 mm       |
| Materiaal behuizing          | Staal       |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Totale lengte       | 330 mm     |
| Materiaal inzetdeel | Nylon, wit |
| terugslagvrij       | ja         |
| Producttype         | Hamer      |

---

## Accessoires

|   |           |
|---|-----------|
| Hickory-hamersteel met wig Voor kop-Ø 35 mm | 754840 35 |
| Losse dop, nylonplat Hamerkop-Ø 35 mm       | 754720 35 |
| Losse dop, nylonbol Hamerkop-Ø 35 mm        | 754730 35 |