

Plaatstalen montagekoffer, Type: 830



Bestelgegevens

Bestelnummer	693470 830
GTIN	2050001021793
Artikelklasse	66K

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, 1 mm dik, met ingeperste versterkingsribben. 2 draaggrepen en dekselaanslag. Afsluitbaar met een hangslot (nr. 085830 e.v.).

Kleur:

RAL 7001, zilvergrijs, **poedercoating**.

Buitenmaat lengte: 830 mm

Buitenmaat breedte: 440 mm

Buitenmaat hoogte: 340 mm

Lengte inzetdeel: 790 mm

Breedte inzetdeel: 170 mm

Hoogte inzetdeel: 50 mm

Technische beschrijving

Lengte inzetdeel	790 mm
Buitenmaat breedte	440 mm
Buitenmaat hoogte	340 mm
Breedte inzetdeel	170 mm
Hoogte inzetdeel	50 mm

Buitenmaat lengte	830 mm
Gewicht	21 kg
Producttype	Gereedschapstransportsysteem

Accessoires

ALUTITAN hangslotverschillend sluitend Behuizing-Ø 50 mm	085868 50
Cijferslot Behuizing-Ø 40 mm	085885 40
Cilinderslotverschillend sluitend Behuizing-Ø 50 mm	085890 50
Set cilindersloten4-delig per set gelijksluitend Behuizing-Ø 40 mm	085865 40
Cijferslot Behuizing-Ø 40 mm	085830 40
Precisie-cilinderslotverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm	085855 40
Cilinderslot met hoge beugelverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm	085866 40
Cijferslot Behuizing-Ø 50 mm	085831 50
Precisie-cilinderslot met hoge beugelverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm	085875 40
Cilinderslot, standaardkwaliteitverschillend sluitend Behuizing-Ø 50 mm	085860 50
Cilinderslotverschillend sluitend Behuizing-Ø 50 mm	085880 50
Cilinderslot met hoge beugelverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm	085882 40
Precisie-cilinderslotverschillend sluitend Behuizing-Ø 50 mm	085850 50
Precisie-cilinderslotgelijksluitend Behuizing-Ø 50 mm	085870 50
Precisie-cilinderslot met hoge beugelgelijksluitend Behuizing-Ø 40 mm	085876 40
Cijferslot met hoge beugel Behuizing-Ø 50 mm	085832 50