

Garant**Spiraalboor extra lang HSS-E N, TiAlN, Ø DC h8 × totale lengte L: 6X205mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	116285 6X205
GTIN	4045197328007
Artikelklasse	11B

Omschrijving**Uitvoering:**

TiAlN- en glijstofcoating, geringe slijtage en geringe neiging tot materiaaloplassing.
Met aanslijping vorm C.

Voordeel:

Spiraallengte volgens DIN 340. Voor hoogvaste, veredelde staalsoorten, **ook TOOLOX.**

Advies:**Maximale boordiepte:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Opmerking:

Geschikte NC-centreeerboren nr. 112103, 112110 en 112160 met **120° tophoek** voor een hogere proceszekerheid

Technische beschrijving

Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,07 mm/omw,
Spaangroeflengte L _c	91 mm
Aantal snijkanten Z	2
Nominale Ø D _c	6 mm
Tolerantie nominale Ø	h8
Schacht-Ø D _s	6 mm
Totale lengte L	205 mm
Norm	DIN 1869
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	82 mm

Tophoek	118 graden
Schacht	Cilinderschacht
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	HSS E
Type	N
Spiraelhoek	38 graden
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	rood
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	38 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	22 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	7 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	5 m/min	P
TOOLOX 33	geschikt	10 m/min	H
TOOLOX 44	geschikt	8 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	10 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	5 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	70 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		