

**Momentsleutel-basisapparaat, maximaal draaimoment: 85Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657500 85
GTIN	4045197566454
Artikelklasse	62E

Omschrijving**Uitvoering:**

Eenarmige momentsleutel zonder instelschaal. Instellen van de sleutel met een momentsleuteltester. **Linksom aanhalen door omsteken van de opzetstukken.** Zonder opzetstuk (basismodel); voor geschikte opzetstukken zie nr. 657582 – 657590.

Functie:

bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de sleutel via een 'dubbel signaal' (hoorbaar en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik.

Toepassing:

voor het gecontroleerd aanhalen van bouten met een vooraf ingesteld draaimoment bij seriewerk.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
 l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
 L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
 l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap
 L = totale lengte van het gereedschap
 T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
 T_2 = voorgeschreven draaimoment

Accessoires:

Stelsleutel nr. 657520.

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	85 Nm
----------------------	-------

Gewicht	380 g
Opname voor opzetstuk	9×12 mm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±4 %
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstukken
Draaimomentbereik	15 - 85 Nm
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Instelling van de activeringswaarde	zonder instelschaal (tester nodig)
Totale lengte L	315 mm
Meetmethode	Draaimoment
Norm	DIN EN ISO 6789
Aansluitingsvorm	voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
Feedback	ontkoppeld
Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Kalibratie	O6
Kalibratie	O7
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

DAkS-kalibratie Momentsleutel maximaal draaimoment 1000 Nm	020020 1000
Kalibratie en instelling Momentsleutel zonder schaal Maximaal draaimoment 400 Nm	020090 400
	020190 1000

DaKKS-kalibratie en instelling Momentsleutel zonder
schaal maximaal draaimoment 1000 Nm

Accessoires

Elektronische momentsleuteltester 'ProTest' Maximaal
draaimoment 400 Nm

654460 400

Stelsleutel voor draaimoment

657520

Opsteekratel omschakelbaar Type aandrijfvierkant 1-1/2
inch

657582 1-1/2

Opsteekratel omschakelbaar Type aandrijfvierkant 1-1/4
inch

657582 1-1/4

Opzetratel Type aandrijfvierkant 1-1/2 inch

657630 1-1/2

Opsteekratel omschakelbaar Type aandrijfvierkant 1-3/8
inch

657582 1-3/8

Opzetratel Type aandrijfvierkant 1-3/8 inch

657630 1-3/8

Opzetratel Type aandrijfvierkant 1-1/4 inch

657630 1-1/4