

Plaatstalen montagekoffer, Type: 910



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 693470 910 |
| GTIN | 2050001021809 |
| Artikelklasse | 66K |

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, 1 mm dik, met ingeperste versterkingsribben. 2 draaggrepen en dekselaanslag. Afsluitbaar met een hangslot (nr. 085830 e.v.).

Kleur:

RAL 7001, zilvergrijs, **poedercoating**.

Buitenmaat lengte: 910 mm

Buitenmaat breedte: 530 mm

Buitenmaat hoogte: 430 mm

Lengte inzetdeel: 870 mm

Breedte inzetdeel: 170 mm

Hoogte inzetdeel: 50 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|--------|
| Gewicht | 27 kg |
| Buitenmaat hoogte | 430 mm |
| Buitenmaat breedte | 530 mm |
| Breedte inzetdeel | 170 mm |
| Lengte inzetdeel | 870 mm |

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Buitenmaat lengte | 910 mm |
| Hoogte inzetdeel | 50 mm |
| Producttype | Gereedschapstransportsysteem |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Precisie-cilinderslot met hoge beugelgelijksluitend Behuizing-Ø 40 mm | 085876 40 |
| Cilinderslot, standaardkwaliteitverschillend sluitend Behuizing-Ø 50 mm | 085860 50 |
| Cilinderslotverschillend sluitend Behuizing-Ø 50 mm | 085880 50 |
| ALUTITAN hangslotverschillend sluitend Behuizing-Ø 50 mm | 085868 50 |
| Precisie-cilinderslotgelijksluitend Behuizing-Ø 50 mm | 085870 50 |
| Cilinderslotverschillend sluitend Behuizing-Ø 50 mm | 085890 50 |
| Cijferslot Behuizing-Ø 40 mm | 085830 40 |
| Precisie-cilinderslotverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm | 085855 40 |
| Cijferslot met hoge beugel Behuizing-Ø 50 mm | 085832 50 |
| Set cilindersloten4-delig per set gelijksluitend Behuizing-Ø 40 mm | 085865 40 |
| Cijferslot Behuizing-Ø 50 mm | 085831 50 |
| Cijferslot Behuizing-Ø 40 mm | 085885 40 |
| Precisie-cilinderslotverschillend sluitend Behuizing-Ø 50 mm | 085850 50 |
| Precisie-cilinderslot met hoge beugelverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm | 085875 40 |
| Cilinderslot met hoge beugelverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm | 085882 40 |
| Cilinderslot met hoge beugelverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm | 085866 40 |