




Controlevoorziening KPE30 voor kogels



Bestelgegevens

Bestelnummer	439564
GTIN	2050002081086
Artikelklasse	40W

Omschrijving

Uitvoering:

De kleine controlevoorziening KPE30 is geschikt voor een snelle, betrouwbare meting met zeer hoge nauwkeurigheid van cilindrische en sferische onderdelen en meetobjecten tot een grootte van 30 mm. Dankzij het stabiele, zware basisdeel van synthetisch graniet worden externe invloeden grotendeels uitgesloten. De compacte constructie maakt een flexibele opstelplaats mogelijk, in de meetkamer of bij mobiel gebruik.

Voordeel:

- **Lange meetweg van 30 mm.**
- **Betrouwbaar, uiterst nauwkeurig controlesysteem door het aanhouden van het Abbe-meetprincipe.**
- **Meetresultaten onafhankelijk van de gebruiker.**
- **Betrouwbare, reproduceerbare meetresultaten.**
- **Ideaal voor mobiel gebruik.**
- **Met afleesunit PU26 direct afleesbaar en verder te verwerken.**
- **Variabele meetkracht van 0,1 N tot 3 N (optioneel).**
- **Instelbare meetvlakken.**
- **Oplegvlak voor meetpennen, penkalibers of draadpenkalibers.**

Toepassing:

Controlevoorziening voor het controleren van:

- **sferische objecten zoals kogels**
- **cilindrische objecten zoals rollen**
- **Meetpennen**
- **Penkalibers**
- **Draadpenkalibers**

voor de controle van kogels.

Levering:

Kleine controlevoorziening incl. afleesunit, adapterkabel, meetkrachtmanipulator, set meetopzetstukken, software voor overname van de meetwaarden in Excel, fabriekskalibratierapport.

Kogelmeettafel

Technische beschrijving

Gewicht	11 kg
Resolutie	0,01 μm
Meetkracht	3 N
Meetbereik	0 - 30,1 mm
Maximale afwijking	0,02 μm
Herhaalnauwkeurigheid	0,03 μm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Vormmeetapparaat