

Garant
Precisie-borgveertangenset 4-delig voor binnenborgveren, Aantal tangen: 4

Bestelgegevens

Bestelnummer	700132 4
GTIN	4045197524850
Artikelklasse	71A

Omschrijving
Uitvoering:

Greep- en scharniergedeelte gesmeed, punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt; in het tanglichaam geperst. Tang zwart, kop geslepen, grepen met kunststof bekleed.

Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Norm:

DIN 5256 C – für Innensicherungsringe.

Levering:

Telkens 1 borgveertang nr. 719770 maat J1; J2; J3; J4.

Toepassing borgveertangen: Binnenring recht

Voor binnenborgveer-Ø: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Punt-Ø: 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm

Totale lengte maximaal: 140; 180; 225; 320 mm

Technische beschrijving

Punt-Ø	1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
Voor binnenborgveer-Ø	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Aantal tangen	4
Totale lengte maximaal	140; 180; 225; 320 mm
Toepassing borgveertangen	Binnenring recht
Norm	DIN 5256 C
Producttype	Borgveertang

Accessoires

Precisie-borgveertang Type J3	719770 J3
Precisie-borgveertang Type J4	719770 J4
Precisie-borgveertang Type J2	719770 J2
Precisie-borgveertang Type J1	719770 J1