

**Kracht-combinatietang, blank, Totale lengte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	700450 200
GTIN	4045197283528
Artikelklasse	72B

Omschrijving**Uitvoering:**

grote snijcapaciteit met een geringe krachtsinspanning. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 63 HRC), ook geschikt voor pianodraad.

Blanke tang, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Snijwaarden pianodraad tot Ø	2,2 mm
totale lengte	200 mm
Snijwaarden harde draad tot Ø	2,8 mm
Norm	DIN ISO 5746
Greep	Tweecomponenten-greep
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 63 HRC)
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapstaal
Oppervlak	blank
vonkvrij	nee

Producttype

Multifunctionele tang