



## Opzetratel, omschakelbaar met uitwerper QuickRelease, Type aandrijfvierkant: 1-3/8inch



### Bestelgegevens

Bestelnummer	657590 1-3/8
GTIN	4018754139613
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

#### Opzetratel omschakelbaar, met uitwerper.

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchromd.

#### Gebruik:

#### Legenda voor tekening en formule:

- $L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
- $l_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
- $L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
- $l_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap
- $L$  = totale lengte van het gereedschap
- $T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld
- $T_2$  = voorgeschreven draaimoment

#### T.b.v.:

momentsleutel met 4-kant-opnames.

#### Opmerking:

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte mommentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

Andere opzetstukken met 4-kant-insteekschacht 22×28 mm op aanvraag leverbaar.

## Technische beschrijving

Breedte b	29 mm
Insteekschacht	9×12 mm
Hoogte h	14,5 mm
Continue belastbaarheid	100 Nm
Aantal tanden	30
Serie	725QR
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Steekmaat S	28 mm
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Omschakelbare ratel	ja
Ratel met uitwerper	ja
Producttype	Ratel