

Garant**Kracht-combinatietang, verchromd, met 2-componenten-grepen, Totale lengte: 180mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	700340 180
GTIN	4045197416919
Artikelklasse	71B

Omschrijving**Uitvoering:**

Grote snijcapaciteit met een geringe krachtsinspanning. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 63 HRC), ook geschikt voor pianodraad.

Tangen verchromd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met stroef **Haptoprene**-oppervlak.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Snijwaarden harde draad tot Ø	2,5 mm
totale lengte	180 mm
Snijwaarden pianodraad tot Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5746
Greep	Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 63 HRC)
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal

Oppervlak	verchromd
vonkvrij	nee
Producttype	Multifunctionele tang