

**Sleutels voor binnenzeskantbouten gefosfateerd, Zeskant: 9mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 626038 9      |
| GTIN          | 4045197921390 |
| Artikelklasse | 62C           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gebogen schacht; volgens DIN 911 / DIN ISO 2936. Chroom-vanadiumstaal, kopse kanten vlak bewerkt en afgeschuind.

Oppervlak gefosfateerd.

**Opmerking:**

HOLEX haakse stiftsleutels ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (nr. 626039 en nr. 626042).

**Technische beschrijving**

|               |   |
|---------------|---|
| Oppervlak     | mangaan-gefosfateerd                      |
| Zeskant       | 9 mm                                      |
| Sleutellengte | 114×47 mm                                 |
| Bitsoort      | Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten |
| Producttype   | Schroevendraaier                          |