

**Garant****Combinatietang, verchromd, met 2-componenten-grepen, Totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	700940 160
GTIN	4045197416957
Artikelklasse	71B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 60 HRC).

Tangen verchromd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met stroef **Haptoprene**-oppervlak.

**Norm:**

**DIN ISO 5746.**

**Materiaal:**

Speciaal gereedschapsstaal.

**Technische beschrijving**

Snijwaarden harde draad tot Ø	2 mm
totale lengte	160 mm
Snijwaarden middelharde draad tot Ø	3,1 mm
Norm	DIN ISO 5746
Bekeigenschap	getand
Greep	Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	verchromd

vonkvrij

nee

Producttype

Multifunctionele tang