

Garant**Precisie-borgveertangenset 4-delig voor buitenborgveren, Aantal tangen: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	700142 4
GTIN	4045197524867
Artikelklasse	71A

Omschrijving**Uitvoering:**

Greep- en scharniergedeelte gesmeed, punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt; in het tanglichaam geperst. Tang zwart, kop geslepen, grepen met kunststof bekleed. Scharnier met **geïntegreerde openingsveer**.

Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Norm:

DIN 5254 A – für Außensicherungsringe.

Levering:

Telkens 1 borgveertang nr. 719870 maat A0; A1; A2; A3.

Toepassing borgveertangen: Buitenring recht

Voor buitenborgveer-Ø: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

Punt-Ø: 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm

Totale lengte maximaal: 140; 140; 185; 230 mm

Technische beschrijving

Aantal tangen	4
Punt-Ø	0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
Totale lengte maximaal	140; 140; 185; 230 mm
Voor buitenborgveer-Ø	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Toepassing borgveertangen	Buitenring recht
Norm	DIN 5254 A
Producttype	Borgveertang

Accessoires

Precisie-borgveertang Type A3	719870 A3
Precisie-borgveertang Type A1	719870 A1
Precisie-borgveertang Type A0	719870 A0
Precisie-borgveertang Type A2	719870 A2