

Garant**Combinatietang, verchromd, met 2-componenten-grepen, Totale lengte: 180mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	700940 180
GTIN	4045197416964
Artikelklasse	71B

Omschrijving

Uitvoering:

Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 60 HRC).

Tangen verchromd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met stroef **Haptoprene**-oppervlak.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.

Technische beschrijving

Snijwaarden harde draad tot Ø	2,2 mm
totale lengte	180 mm
Snijwaarden middelharde draad tot Ø	3,4 mm
Norm	DIN ISO 5746
Bekeigenschap	getand
Greep	Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	verchromd

vonkvrij	nee
Producttype	Multifunctionele tang