



## Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone, Kruiskopmaat / totale lengte: 3/25mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	675200 3/25
GTIN	4013288013620
Artikelklasse	63H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000 – 675050.

Met torsiezone, **taaihard**. De torsiezone vermindert de krachtpieken tijdens het schroeven. Hierdoor wordt het schroefprofiel ontzien en is een langere standtijd mogelijk (behalve maat TX40).

#### Toepassing:

Voor Phillips-kruiskopschroeven DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

#### Norm:

DIN ISO 1173.

#### Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, **taaihard**.

### Technische beschrijving

totale lengte	25 mm
Kruiskopmaat	3
Bit-zeskantschacht	C 6,3
Fabrikantnummer	851/1 TZ PH
Norm	DIN ISO 1173
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips

Producttype

Bit-gereedschap