

**Bit voor sleuf, 1/4 inch C 6,3, 39 mm lang, Bladbreedte: 8/1,6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	675260 8/1,6
GTIN	4013288010896
Artikelklasse	63H

Omschrijving**Uitvoering:**

voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000 – 675050.

Standaarduitvoering, **taaihard**.

Toepassing:

Voor sleufschroeven DIN 3127 resp. DIN ISO 2351-1.

Norm:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

Materiaal:

speciale chroom-vanadiumlegering, **taaihard**.

Dikte snijkant: 1,6 mm

totale lengte: 39 mm

Technische beschrijving

Dikte snijkant	1,6 mm
totale lengte	39 mm
Snijkantbreedte	8 mm
Bit-zeskantschacht	C 6,3
Fabrikantnummer	800/1 Z
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Bit-gereedschap

