



Opzetratel slank met diep liggende omschakelaar, Type aandrijfvierkant: 2-1/2inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	657640 2-1/2
GTIN	4000896179701
Artikelklasse	630

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

Slanke opzetratel met dieper liggende omschakelaar.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

Opmerking:

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

Andere opzetstukken met 4-kant-insteekschacht 22×28 mm op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Breedte b	40 mm
Continue belastbaarheid	320 Nm
Hoogte h	14,3 mm
Insteekschacht	14×18 mm
Aantal tanden	40
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Steekmaat S	36 mm
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Producttype	Ratel