

**Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone, Kruiskopmaat / totale lengte: 1/25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	675220 1/25
GTIN	4013288191663
Artikelklasse	63H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000 – 675050.

Met torsiezone, **taaihard**. De torsiezone vermindert de krachtpieken tijdens het schroeven. Hierdoor wordt het schroefprofiel ontzien en is een langere standtijd mogelijk (behalve maat TX40).

**Toepassing:**

Voor Phillips-kruiskopschroeven DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

**Norm:**

DIN ISO 1173.

**Materiaal:**

Speciale chroom-vanadiumlegering, **taaihard**.

**Technische beschrijving**

totale lengte	25 mm
Kruiskopmaat	1
Bit-zeskantschacht	C 6,3
Fabrikantnummer	855/1 TZ PZ
Norm	DIN ISO 1173
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier

Kleurcodering	ja
Producttype	Bit-gereedschap