



## Opzetratel, omschakelbaar, Type aandrijfvierkant: 1-3/8inch



### Bestelgegevens

Bestelnummer	657600 1-3/8
GTIN	4018754034512
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

**Opzetratel omschakelbaar.****Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

**Gebruik:****Legenda voor tekening en formule:**

$L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

$L_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

$L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

$L_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap

$L$  = totale lengte van het gereedschap

$T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld

$T_2$  = voorgeschreven draaimoment

**T.b.v.:**

momentsleutel met 4-kant-opnames.

**Opmerking:**

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

Andere opzetstukken met 4-kant-insteekschacht 22×28 mm op aanvraag leverbaar.

## Technische beschrijving

Insteekschacht	9×12 mm
Hoogte h	24 mm
Breedte b	33 mm
Continue belastbaarheid	80 Nm
Aantal tanden	60
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Steekmaat S	17,5 mm
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Omschakelbare ratel	ja
Ratel met uitwerper	nee
Producttype	Ratel