

**HALDER****Terugslagvrije hamer met hickory-steel, Hamerkop-Ø: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	755100 40
GTIN	4030618301615
Artikelklasse	73W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterk stalen middenstuk met verwisselbare doppen van eerste klas slijtvast nylon. **Terugslagvrij** door stalen kogels in de hamerkop.

Steel van eerste klas hickory-hout.

**Toepassing:**

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

**Reservedeel:**

Reservedop nylon, zie nr. 754910.

Losse hickory-steel zie nr. 755140.

**Technische beschrijving**

Materiaal steel	Hickoryhout
Lengte van de kop met doppen	115 mm
Totale lengte	360 mm
Hamerkop-Ø	40 mm
Materiaal behuizing	Stalen buis
Gewicht	0,715 kg
Serie	SUPERCRAFT®
Materiaal inzetdeel	Nylon, wit, hard
Fabrikantnummer	SUPERCRAFT

Borging behuizing-steel	Aluminium wig en borgpen
Oppervlak	Met poedercoating
terugslagvrij	ja
Producttype	Hamer

---

## Accessoires

Losse dop, nylon Hamerkop-Ø 40 mm	754910 40
Hickory-hamersteel voor hamerkop-Ø 40+50 mm	755140 40+50