

Garant**Terugslagvrije hamer met nylon inzetstukken Hickory-steel, Hamerkop-Ø: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	754750 32
GTIN	4045197923547
Artikelklasse	71D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterk stalen middenstuk met bevestigingsdoorn en rand voor de bevestiging van de doppen. Doppen van slijtvast nylon (middelhard). **Terugslagvrij** door gewichten in de hamerkop. Zodra de hamer het werkstuk treft, worden de gewichten naar het slagvak geslingerd, zodat de terugslag wordt gedempt. Met steel van Amerikaans hickory-hout.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Losse doppen zie nr. 754720 en 754730.

Losse hickory-steel zie nr. 754840.

Technische beschrijving

Lengte van de steel	285 mm
Hamerkop-Ø	32 mm
Totale lengte	320 mm
Gewicht	0,391 kg
Lengte van de kop met doppen	100 mm
Producttype	Hamer

Accessoires

Losse dop, nylonplat Hamerkop-Ø 32 mm	754720 32
Losse dop, nylonbol Hamerkop-Ø 32 mm	754730 32
Hickory-hamersteel met wig Voor kop-Ø 32 mm	754840 32