

**Rubber hamer zwart, Type: A100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	755500 A100
GTIN	4045197720719
Artikelklasse	72D

Omschrijving**Uitvoering:**

taaihard rubber (90 Shore), niet verend, met krachtige, drijvende slag. Versleten banen kunnen worden hersteld door ze af te draaien. Met essen steel.

Norm:

DIN 5128

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 755600 verkrijgbaar.

Koplengte: 80 mm

Kop-Ø: 40 mm

Lengte van de steel: 260 mm

Gewicht: 150 g

Technische beschrijving

Gewicht	150 g
Lengte van de steel	260 mm
Kop-Ø	40 mm
Koplengte	80 mm
Producttype	Hamer

Accessoires

Essenhouten hamersteel Type A100

755600 A100