



## PrecisionBit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, Kruiskopmaat / totale lengte: 0/25mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	675281 0/25
GTIN	7610733211296
Artikelklasse	63E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000 – 675050.

Uitgesproken elasticiteit en taatheid bij hoge hardheid voor lange standtijden. Uiterst precieze punten voor een perfecte plaatsing in de schroef en 'Anti-Cam-Out'. De nanocoating is tegelijkertijd **kleurcodering** en aantrekkelijk **roestwerend middel**.

#### Toepassing:

Voor Phillips-kruiskopschroeven DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

#### Norm:

DIN ISO 1173.

#### Materiaal:

Speciaal hoogvast staal met maximale hardheid en bijzondere taatheid.

### Technische beschrijving

Kruiskopmaat	0
totale lengte	25 mm
Bit-zeskantschacht	C 6,3
Fabrikantnummer	PrecisionBits
Norm	DIN ISO 1173
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips

Producttype

Bit-gereedschap