



Terugslagvrije hamer met nylon inzetstukken Superglas-steel, Hamerkop-Ø: 50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	754800 50
GTIN	7610733087112
Artikelklasse	73B

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk stalen middenstuk met bevestigingsdoorn en rand voor de bevestiging van de doppen. Doppen van slijtvast nylon (middelhard).

Met vrijwel onbreekbare steel van SUPERGLAS-glasvezels, handgreep van zwarte kunststof.

Terugslagvrij door gewichten in de hamerkop. Zodra de hamer het werkstuk treft, worden de gewichten naar het slagvak geslingerd, zodat de terugslag wordt gedempt.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Losse doppen zie nr. 754720 en 754730.

Technische beschrijving

Materiaal behuizing	Staal
Lengte van de kop met doppen	110 mm
Materiaal steel	Glasvezel
Totale lengte	385 mm
Lengte van de steel	335 mm
Hamerkop-Ø	50 mm
Gewicht	1,14 kg

Serie	PB 303
Materiaal inzetdeel	Nylon, wit
terugslagvrij	ja
Producttype	Hamer

Accessoires

Losse dop, nylonplat Hamerkop-Ø 50 mm	754720 50
Losse dop, nylonbol Hamerkop-Ø 50 mm	754730 50