

ejendals

Handschoenen, paar Tegera® 8802 Infinity, Handschoenmaat: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	094365 8
GTIN	7340118318868
Artikelklasse	04R

Omschrijving

Uitvoering:

Universele handschoen uit de nieuwe Infinity-serie met **uitstekend tastgevoel** en een goede grip. Met olie- en vetbestendige handpalm. Bestand tegen **contactwarmte tot 100 °C**. Tegera® 8802 Infinity. Robuuste montagehandschoenen met dichte dubbele coating van nitril en nitrilschuim met PU op waterbasis, geschikt voor licht met olie besmeurde en vochtige werkomgevingen.

Norm:

EN 407
EN 388; EN 420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Breitechnologie: 18G

Kleur: zwart / geel

Technische beschrijving

Handschoenmaat	8
Serie	Tegera®

Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
Inhoud	6
Handschoeneigenschap	Levensmiddelencertificering
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
EN 388:2016	4121X
EN 407	X1XXXX
Dragermateriaal	Nylon
Coating	Nitrilschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	zwart / geel
Breitechnologie	18G
Contacthitte tot	100 °C
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Producttype	Universele handschoenen