

ejendals

Handschoenen, paar Tegera® 8802 Infinity, Handschoenmaat: 9



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 094365 9 |
| GTIN | 7340118318875 |
| Artikelklasse | 04R |

Omschrijving

Uitvoering:

Universele handschoen uit de nieuwe Infinity-serie met **uitstekend tastgevoel** en een goede grip. Met olie- en vetbestendige handpalm. Bestand tegen **contactwarmte tot 100 °C**. Tegera® 8802 Infinity. Robuuste montagehandschoenen met dichte dubbele coating van nitril en nitrilschuim met PU op waterbasis, geschikt voor licht met olie besmeurde en vochtige werkomgevingen.

Norm:

EN 407
EN 388; EN 420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Breitechnologie: 18G

Kleur: zwart / geel

Technische beschrijving

| | |
|----------------|---------|
| Serie | Tegera® |
| Handschoenmaat | 9 |

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Handschoentype | Universele handschoenen |
| Beschermingscategorie | Categorie II |
| Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Inhoud | 6 |
| Handschoeneigenschap | Levensmiddelencertificering |
| Handschoeneigenschap | DMF-vrij |
| EN 388:2016 | 4121X |
| EN 407 | X1XXXX |
| Dragermateriaal | Nylon |
| Coating | Nitrilschuim |
| Coatingvariant | Handpalm |
| Toepassingsgebied | Allround |
| Kleur | zwart / geel |
| Breitechnologie | 18G |
| Contacthitte tot | 100 °C |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken |
| Producttype | Universele handschoenen |