

**PrecisionBit voor sleuf, 1/4 inch C 6,3, Bladbreedte: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	675300 4
GTIN	7610733211579
Artikelklasse	63E

Omschrijving**Uitvoering:**

voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000 – 675050.

Uitgesproken elasticiteit en taaheid bij hoge hardheid voor lange standtijden. Uiterst precieze punten voor een perfecte plaatsing in de schroef en 'Anti-Cam-Out'. De nanocoating is tegelijkertijd **kleurcodering** en aantrekkelijk **roestwerend middel**.

Toepassing:

Voor sleufschroeven DIN 3127 resp. DIN ISO 2351-1.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

Speciaal hoogvast staal met maximale hardheid en bijzondere taaheid.

Technische beschrijving

Dikte snijkant	0,6 mm
Snijkantbreedte	4 mm
totale lengte	25 mm
Bit-zeskantschacht	C 6,3
Fabrikantnummer	PrecisionBits
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Bit-gereedschap

