

**HALDER****Terugslagvrije hamer met hickory-steel, Hamerkop-Ø: 60mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	755100 60
GTIN	4030618301646
Artikelklasse	73W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterk stalen middenstuk met verwisselbare doppen van eersteklas slijtvast nylon. **Terugslagvrij** door stalen kogels in de hamerkop.

Steel van eersteklas hickory-hout.

**Toepassing:**

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

**Reservedeel:**

Reservedop nylon, zie nr. 754910.

Losse hickory-steel zie nr. 755140.

**Technische beschrijving**

Lengte van de kop met doppen	145 mm
Hamerkop-Ø	60 mm
Totale lengte	370 mm
Materiaal behuizing	Stalen buis
Gewicht	1,7 kg
Materiaal steel	Hickoryhout
Serie	SUPERCRAFT®
Materiaal inzetdeel	Nylon, wit, hard
Fabrikantnummer	SUPERCRAFT

Borging behuizing-steel	Aluminium wig en borgpen
Oppervlak	Met poedercoating
terugslagvrij	ja
Producttype	Hamer

---

## Accessoires

Hickory-hamersteel voor hamerkop-Ø 60+70 mm	755140 60+70
Losse dop, nylon Hamerkop-Ø 60 mm	754910 60