

**Garant****Snelwisseladapter ER25, d=42,5, Span-Ø: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319285 16
GTIN	4045197922885
Artikelklasse	31V

**Omschrijving****Uitvoering:****Boorstangsnelwisselsysteem.**

Met een spanmoer met buitendraad wordt de snelwisseladapter in de cilindrische spanhuls of VDI-houder voor directe aanpassing vastgeschroefd.

**Toepassing:**

Voor binnenbewerking met boorstangen.

**T.b.v.:**

Boorstangen met 1, 2 of 3 spanvlakken.

**Levering:**

Sluitschroeven voor koelkanaalboringen, blindgroefstuk.

**Opmerking:**

Vooraf instellen bijvoorbeeld via GARANT nr. 354760 VG1 of 355010 VGBASIC met reductiestuk nr. 354773 (huls nr. 313291 gr. 25 met extra reductiestuk nr. 319426; 319428 resp. in gr. 40/32).

**Technische beschrijving**

Productnaamattribuut	d=42,5
Producttype	Snelwisseladapter

---

## Accessoires

Montagehulpmiddel Voor boorstangsnelwisselsysteem 16

319299 16