

Garant**Spanhuls cilindrisch, ER-spantang: 32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319291 32
GTIN	4045197922908
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:****Boorstangsnelwisselsysteem.**

Via de buitendiameters op te nemen in een standaardboorstanghouder of wisselplaatboorhouder.

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstangen.

Levering:

Inclusief spanmoer met buitendraad.

Opmerking:

Vooraf instellen bijvoorbeeld via GARANT nr. 354760 VG1 of 355010 VGBASIC met reductiestuk nr. 354773 (huls nr. 313291 gr. 25 met extra reductiestuk nr. 319426; 319428 resp. in gr. 40/32). Ook direct spannen van ER-spantangen mogelijk.

Technische beschrijving

Ø d ₁	40 mm
Geschikt voor	Nr. 319286
Schroefdraad M	M40×1,5

Basishouder-Ø d ₂	49,5 mm
l ₂ met wisseladapter	53 mm
l ₂ met spantang ER	25,5 mm
Producttype	Spanhuls