

Garant**VDI-houder, ER-spantang: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319292 25
GTIN	4045197922915
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:****Boorstangsnelwisselsysteem.**

Snelwisseladapters nr. 319285; 319286; 319289 worden direct in de houder vastgeschroefd. Zeer stabiele combinatie met minimale uitsteeklengte.

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstangen.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

Levering:

Inclusief spanmoer met buitendraad.

Opmerking:

Vooraf instellen bijvoorbeeld via GARANT nr. 354760 VG1 of 355010 VGBASIC met reductiestuk nr. 354773 (huls nr. 313291 gr. 25 met extra reductiestuk nr. 319426; 319428 resp. in gr. 40/32). Ook direct spannen van ER-spantangen mogelijk.

Technische beschrijving

Buiten-Ø d ₃	68 mm
Buiten-Ø d ₁	30 mm

l ₂ met spantang ER	36 mm
l ₂ met wisseladapter	64,5 mm
x met wisseladapter	116 mm
x met spantang ER	87 mm
Basishouder-Ø d ₂	52 mm
Schroefdraad M	M32×1,5
Producttype	Snelwisseladapter