

Garant**VDI-houder, ER-spantang: 32****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 319292 32 |
| GTIN | 4045197922922 |
| Artikelklasse | 31V |

Omschrijving**Uitvoering:****Boorstangsnelwisselsysteem.**

Snelwisseladapters nr. 319285; 319286; 319289 worden direct in de houder vastgeschroefd. Zeer stabiele combinatie met minimale uitsteeklengte.

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstangen.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

Levering:

Inclusief spanmoer met buitendraad.

Opmerking:

Vooraf instellen bijvoorbeeld via GARANT nr. 354760 VG1 of 355010 VGBASIC met reductiestuk nr. 354773 (huls nr. 313291 gr. 25 met extra reductiestuk nr. 319426; 319428 resp. in gr. 40/32). Ook direct spannen van ER-spantangen mogelijk.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------|-------|
| Buiten-Ø d ₃ | 83 mm |
| Buiten-Ø d ₁ | 40 mm |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| l ₂ met spantang ER | 39 mm |
| l ₂ met wisseladapter | 65,7 mm |
| x met wisseladapter | 125 mm |
| x met spantang ER | 98 mm |
| Schroefdraad M | M40×1,5 |
| Basishouder-Ø d ₂ | 58 mm |
| Producttype | Snelwisseladapter |