



Zichtlamellenslijpschijf SLTR Control, (ZA) voor staal en roestvrij staal, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 40



Bestelgegevens

Bestelnummer	565446 40
GTIN	4027497579389
Artikelklasse	53L

Omschrijving

Uitvoering:

Lamellenslijpschijf met **zichtveld** waardoor doorzicht op het werkstuk mogelijk is. Zeer hoge laagdichtheid en goede standtijd.

Toepassing:

Ideaal voor de fijne bewerking.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	40
Vormbeschrijving	schuin met uitstekende lamellen
Schijf-Ø	125 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Slijpmiddel	Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding	ZA

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
Doorzichtslijpen	ja
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
droog	geschikt		