


**Terugslagvrije voorhamer, Hamerkop-Ø (mm) / Gewicht (kg): 80/4**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	755400 80/4
GTIN	4030618301851
Artikelklasse	73W

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Sterk stalen middenstuk met verwisselbare doppen van eersteklas slijtvast nylon. **Terugslagvrij** door stalen kogels in de hamerkop. Met steel van eersteklas hickory-hout.

**Reservedeel:**

Losse dop nylon zie nr. 754910; losse hickory-steel zie nr. 755140.

Lengte van de kop met doppen: 200 mm

Slagoppervlak-Ø van de doppen: 80 mm

Lengte van de steel: 800 mm

Totale lengte: 880 mm

Gewicht: 4,41 kg

**Technische beschrijving**

Lengte van de kop met doppen	200 mm
Slagoppervlak-Ø van de doppen	80 mm
Hamerkop-Ø	80 mm
Materiaal steel	Hickoryhout
Gewicht	4,41 kg
Totale lengte	880 mm
Materiaal behuizing	Staal
Lengte van de steel	800 mm
Serie	SUPERCRAFT®
Materiaal inzetdeel	Nylon, wit, hard

Fabrikantnummer	SUPERCRAFT
terugslagvrij	ja
Producttype	Hamer

---

## Accessoires

Losse dop, nylon Hamerkop-Ø 80 mm	754910 80
Hickory-hamersteel voor hamerkop-Ø 80 mm	755140 80