



Terugslagvrije hamer met nylon inzetstukken Superglas-steel, Hamerkop-Ø: 27mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	754800 27
GTIN	7610733087075
Artikelklasse	73B

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk stalen middenstuk met bevestigingsdoorn en rand voor de bevestiging van de doppen. Doppen van slijtvast nylon (middelhard).

Met vrijwel onbreekbare steel van SUPERGLAS-glasvezels, handgreep van zwarte kunststof.

Terugslagvrij door gewichten in de hamerkop. Zodra de hamer het werkstuk treft, worden de gewichten naar het slagvak geslingerd, zodat de terugslag wordt gedempt.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Losse doppen zie nr. 754720 en 754730.

Technische beschrijving

Totale lengte	290 mm
Gewicht	0,33 kg
Materiaal steel	Glasvezel
Lengte van de kop met doppen	90 mm
Hamerkop-Ø	27 mm
Lengte van de steel	265 mm
Materiaal behuizing	Staal

Serie	PB 303
Materiaal inzetdeel	Nylon, wit
terugslagvrij	ja
Producttype	Hamer

Accessoires

Losse dop, nylonplat Hamerkop-Ø 27 mm	754720 27
Losse dop, nylonbol Hamerkop-Ø 27 mm	754730 27