

**Kracht-combinatietang, gebogen met VDE-isolatie, Totale lengte: 190mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	701950 190
GTIN	4007582007447
Artikelklasse	76B

Omschrijving**Uitvoering:**

Grote snijcapaciteit met een geringe krachtsinspanning. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 64 HRC), ook geschikt voor pianodraad. Armen met dikwandig greepmateriaal **tot 1000 V geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Gebogen uitvoering voor verbeterde ergonomie en vrij zicht op het werkgebied.

Norm:**DIN ISO 5743****Materiaal:**

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Snijwaarden pianodraad tot Ø	2 mm
totale lengte	190 mm
Snijwaarden harde draad tot Ø	2,5 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5743
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal
vonkvrij	nee
Producttype	Multifunctionele tang

