

**Combinatietang, verchroomd VDE-isolatie, Totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	701700 160
GTIN	4003773021902
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciaal gereedschapsstaal, grijpbekken getand. **Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 60 HRC).

Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5746.

Technische beschrijving

totale lengte	160 mm
Snijwaarden harde draad tot Ø	2 mm
Snijwaarden middelharde draad tot Ø	3,1 mm
Norm	DIN ISO 5746
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep	Meercomponenten-bekleding
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	verchroomd
vonkvrij	nee
Producttype	Multifunctionele tang

