

**Combinatietang, verchroomd, met beklede grepen, totale lengte: 140mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	701600 140
GTIN	4003773039730
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 60 HRC).
Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.

Technische beschrijving

Snijwaarden harde draad tot Ø	1,8 mm
totale lengte	140 mm
Snijwaarden middelharde draad tot Ø	2,8 mm
Norm	DIN ISO 5746
Bekeigenschap	getand
Greep	Meercomponenten-bekleding
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	verchroomd
vonkvrij	nee
Producttype	Multifunctionele tang

