

**Vanadium-combinatietang, blank, totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	703000 160
GTIN	4045197166012
Artikelklasse	72B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 64 HRC), ook geschikt voor pianodraad.

Blanke tang, grepen met kunststof bekleed.

**Norm:**

**DIN ISO 5746**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.

**Technische beschrijving**

Snijwaarden harde draad tot Ø	2 mm
Snijwaarden pianodraad tot Ø	1,5 mm
totale lengte	160 mm
Norm	DIN ISO 5746
Bekeigenschap	aan binnenzijde getand
Greep	bekleed met kunststof
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC), tanglichaam matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	blank

vonkvrij	nee
Producttype	Multifunctionele tang