

**Garant****Momentsleutel 'Slipper' zonder schaal, Maximaal draaimoment: 3Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657765 3
GTIN	4045197609007
Artikelklasse	61E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Het bijzondere, doorglijdende ontkoppelmechanisme **voorkomt op betrouwbare wijze onbedoeld te vast aanhalen.**

Eenarmige momentsleutel **zonder schaal.** Instellen van de sleutel met een momentsleuteltester. **Met vrijloopratel**, nadraaihoek = 0°.

Handzame en lichte aluminium greep, uitstekend geschikt voor het toepassen van kleine draaimomenten.

**Voordeel:**

Dankzij het verfijnde ontkoppelmechanisme is werken op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk.

**Functie:**

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de sleutel duidelijk voelbaar en is daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het speciale ontkoppelmechanisme zorgt ervoor dat ingestelde draaimomenten betrouwbaar worden bereikt, maar **niet worden overschreden.**

**Toepassing:**

Voor middelgrote tot grotere aantallen.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Nauwkeurigheid:**

±4% van de ingestelde waarde.

### Gebruik:

### Legenda voor tekening en formule:

$L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

$l_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

$L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

$l_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

$T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld

$T_2$  = voorgeschreven draaimoment

## Technische beschrijving

maximaal draaimoment	3 Nm
Gewicht	130 g
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±4 %
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Draaimomentbereik	0,3 - 3 Nm
Feedback	ontkoppelend
Meetmethode	Draaimoment
Instelling van de activeringswaarde	zonder instelschaal (tester nodig)
Norm	DIN EN ISO 6789
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Totale lengte L	124 mm
Kalibratie	O6
Kalibratie	O7
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch

Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Producttype	Momentsleutel

## Dienstverlening

InstellingMomentsleutel zonder schaal Type SET	020080 SET
Kalibratie en instellingMomentsleutel zonder schaal Maximaal draaimoment 400 Nm	020090 400
DaKKS-kalibratie en instellingMomentsleutel zonder schaal maximaal draaimoment 1000 Nm	020190 1000

## Accessoires

Elektronische momentsleuteltester'ProTest' Maximaal draaimoment 60 Nm	654460 60
Draaimomenttester voor momentsleutels'SmartCheck' Maximaal draaimoment 10 Nm	654650 10