

Garant**Omknikkende momentsleutel met schaal, Maximaal draaimoment: 10Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657735 10
GTIN	4045197684813
Artikelklasse	61E

Omschrijving**Uitvoering:**

Eenarmige momentsleutel, instelbaar via schaal en met automatische ont koppeling. **Door het omknikkende ont koppelmechanisme wordt ongewild te vast aanhalen uiterst onwaarschijnlijk. Linksom aanhalen** door het omsteken van de opzetstukken.

Maateenheden: Nm

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment zwaait de sleutel duidelijk voelbaar naar buiten en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Door de grotere vrije slag krijgt de gebruiker duidelijk het signaal dat de ingestelde waarde is bereikt.

Toepassing:

Voor het gecontroleerd aanhalen van bouten met een vooraf ingesteld draaimoment, bij seriewerk.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

±6% van de ingestelde waarde.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789. Bijbehorende opzetstukken nr. 657582 – 657950.

Technische beschrijving

Gewicht	300 g
maximaal draaimoment	10 Nm
Weergave	analoog

Opname voor opzetstuk	9×12 mm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstukken
Schaalverdeling 1 maatstreep =	0,05 Nm
Draaimomentbereik	2 - 10 Nm
Aansluitingsvorm	voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Feedback	ontkoppeld
Norm	DIN EN ISO 6789
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [I ₂]	18,3 mm
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [I ₃]	191,3 mm
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Meetmethode	Draaimoment
Hefboomlengte zonder opzetstuk [I ₁]	191,5 mm
Totale lengte L	230 mm
Activeringsprincipe	met grotere vrije slag, mechanisch
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Kalibratie	O1
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	optisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Knikfunctie	ja
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

020020 1000

DAkKS-kalibratie Momentsleutel maximaal draaimoment
1000 Nm

Kalibratie Momentsleutel Maximaal draaimoment 400 Nm

020010 400

Accessoires

Opsteekratel omschakelbaar Type aandrijfvierkant 1-1/4
inch

657582 1-1/4

Opzetratel Type aandrijfvierkant 1-1/4 inch

657630 1-1/4

Opsteekratel omschakelbaar Type aandrijfvierkant 1-1/2
inch

657582 1-1/2

Opsteekratel omschakelbaar Type aandrijfvierkant 1-3/8
inch

657582 1-3/8

Opzetratel Type aandrijfvierkant 1-1/2 inch

657630 1-1/2

Opzetratel Type aandrijfvierkant 1-3/8 inch

657630 1-3/8