

**Garant****Verstelbaar moersleutelopzetstuk, Type-openingswijdte: 1-27mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657850 1-27
GTIN	4045197592279
Artikelklasse	61E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

Uiterst veelzijdige toepassing dankzij verstelbare openingsbreedte.

**Let op:**

Steekmaatcorrectie op de momentsleutel noodzakelijk (gewijzigde instelwaarde).

**Voordeel:**

Bij het verstellen van de openingsbreedte **hoeft de steekmaat niet te worden aangepast.**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Gebruik:****Legenda voor tekening en formule:**

$L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

$l_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

$L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

$l_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap

$L$  = totale lengte van het gereedschap

$T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld

$T_2$  = voorgeschreven draaimoment

**T.b.v.:**

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

**Opmerking:**

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

---

**Technische beschrijving**

Breedte b	61,8 mm
Hoogte h	14,6 mm
Insteekschacht	9×12 mm
Openingsbreedte	1/8 – 1.1/16 inch
Openingsbreedte	4 - 27 mm
Steekmaat S	62,7 mm
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Producttype	Steeksleutelopzetstuk