



Compacte haakse slijpers, Type: 7222076



Bestelgegevens

Bestelnummer	077111 7222076
GTIN	4014586883120
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

FEIN – compacte haakse slijper Ø 125 mm.

- **Robuuste, krachtige motor voor dagelijks gebruik.**
- **Optimale gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging en antivibratiehandvat.**
- **Hoge overbelastingcapaciteit dankzij directe motorkoeling, tandwielkop draaibaar in stappen van 90° (optimale schakelaarpositie afhankelijk van toepassing).**
- **Snel zonder gereedschap wisselen van de slijpmiddelen dankzij snelspanmoer.**

Levering:

Handgreep, beschermkap, spanmoer, sleutel.

Fabrikantnummer: WSG 17-125 P

Wattage: 1700 W

Maximaal toerental: 11.000 min⁻¹

Maximale schijf-Ø: 125 mm

Maximale doorslijpdiepte: 33 mm

Gewicht: 2,3 kg

Technische beschrijving

Dodemansschakeling	nee
Gewicht	2,3 kg

Maximale doorslijpdiepte	33 mm
Maximaal toerental	11.000 min ⁻¹
Wattage	1700 W
Herstartblokkering	ja
Maximale vibratie volgens EN	5 m/s ²
Maximale schijf-Ø	125 mm
Fabrikantnummer	WSG 17-125 P
Bijzonderheid	korte uitvoering
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Haakse slijper