

Garant**Omknikkende momentsleutel met schaal, Maximaal draaimoment: 25Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657735 25
GTIN	4045197684820
Artikelklasse	61E

Omschrijving**Uitvoering:**

Eenarmige momentsleutel, instelbaar via schaal en met automatische ont koppeling. **Door het omknikkende ont koppelmechanisme wordt ongewild te vast aanhalen uiterst onwaarschijnlijk. Linksom aanhalen** door het omsteken van de opzetstukken.

Maateenheden: Nm

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment zwaait de sleutel duidelijk voelbaar naar buiten en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Door de grotere vrije slag krijgt de gebruiker duidelijk het signaal dat de ingestelde waarde is bereikt.

Toepassing:

Voor het gecontroleerd aanhalen van bouten met een vooraf ingesteld draaimoment, bij seriewerk.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

±4 % van de ingestelde waarde.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Weergave	analoog
Gewicht	1110 g
Aandrijfvierkant	1/4 inch

maximaal draaimoment	25 Nm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±4 %
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Schaalverdeling 1 maatstreep =	0,1 Nm
Draaimomentbereik	5 - 25 Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Meetmethode	Draaimoment
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Hefboomlengte zonder opzetstuk [L ₁]	266 mm
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [L ₃]	271,8 mm
Totale lengte L	345 mm
Aflezings omschakelbaar	Nm
Feedback	ontkoppellend
Activeringsprincipe	met grotere vrije slag, mechanisch
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Kalibratie	O1
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	optisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Knikfunctie	ja
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

KalibratieMomentsleutel Maximaal draaimoment 400 Nm	020010 400
DAkS-kalibratieMomentsleutel maximaal draaimoment 1000 Nm	020020 1000

